

Ống nhựa xoắn
PUN-10X1,5-S-2-BL
Số bộ phận: 197597

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài làm việc	2 m
Ø ngoài	10 mm
Chiều dài khối	0.43 m
Ø trong	7 mm
Đường kính cuộn	80 mm
Số lượt	22
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPA...1 MPA -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Giấy phép	TÜV
Cơ quan cấp chứng chỉ	B 013277 0506 00
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-35 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	250 g
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 10 mm
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	D 52 +/-3
Vật liệu ống	TPE-U(PU)