

**Đai ốc ren
MCK-PK-3**
Số bộ phận: 205254

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Ren trong M6x0,75
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...1.2 MPA -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Cổng nối khí nén 1	đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm đối với núm cắm bên trong Ø 3 mm với đai ốc ren
Vật liệu đai ốc ren	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS