

Đầu nối khí VT-1/4-2

Số bộ phận: 206147

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tuân thủ LABS	VDMA24364-C1-L
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2	cho nút cắm bên Ø trong 4 mm với đai ốc cho nút cắm bên Ø trong 6 mm với đai ốc
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít rỗng	Thép, mạ crôm