


Gá chữ U
LBG-32-R3
Số bộ phận: 2078790

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 5% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
Khả năng tải tối đa	0.9 kN
trọng lượng sản phẩm	220 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gấn	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu bu-lông	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu cầu chì	thép hợp kim không gỉ