

**Đai ốc ren**  
**MCK-PK-4-KU**  
Số bộ phận: 211291

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                                      | Ren trong M10x1                                                                 |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | 0 MPA...1 MPA<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi                              |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                                                  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -10 °C...60 °C                                                                  |
| Cổng nối khí nén 1                              | đối với ống mềm Ø ngoài 6 mm<br>đối với núm cắm bên trong Ø 4 mm với đai ốc ren |
| Vật liệu đai ốc ren                             | POM                                                                             |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                                   |