

Áp kế
FMA-63-0,25-C
Số bộ phận: 225783

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vùng hiển thị	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
Tuân theo tiêu chuẩn	EN 837-3
Kích thước định mức áp kế	63
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Kiểu gắn	Lắp bảng điều khiển phía trước
Môi chất vận hành	môi chất lỏng Môi chất khí
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	không có axetylen không oxy
Áp suất vận hành	0 bar...0.25 bar
Hệ số tải luân phiên	0.9
Hệ số tải vĩnh viễn	0.75
Độ chính xác của phép đo	1,6
Mức độ bảo vệ	IP43
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vị trí kết nối	Mặt sau trung tâm
Cổng nối khí nén	G1/4
Vật liệu ngỗng vận vít	Đồng thau
Vật liệu vỏ	Thép
Vật liệu cửa kính quan sát	PMMA
Vòng buộc vật liệu	Thép
Vật liệu vít	Thép
trọng lượng sản phẩm	120 g