

Khớp thẳng
EAMM-A-P6-38A-60P
Số bộ phận: 2264375

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	21 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	8000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	5.87 kgmm²
Mô-men xoắn có thể truyền	6.5 N m
trọng lượng sản phẩm	210 g
Bộ truyền động mã giao diện	P6-38A
Mã giao diện Động cơ trong	60P
Mã giao diện khớp nối	38A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS