


Hộp số
EMGA-40-P-G5-EAS-40
Số bộ phận: 2297685

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước mặt bích hộp số	40 mm
Động cơ kích thước mặt bích	40 mm
Khe hở	0.25 °
Loại bánh răng	Bánh răng hành tinh
Tỉ số truyền	5:1
Tốc độ bộ truyền động tối đa	18000 1/phút
nhiệt độ hoạt động của hộp số	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP54
Mô-men xoắn truyền động liên tục	14 N m
Mô men quán tính khối lượng hộp số	0.019 kgcm ²
Mô men xoắn truyền động tối đa	22 N m
Độ hiệu quả tối đa	98 %
Độ chống xoắn	1 Nm/phút gốc
trọng lượng sản phẩm	350 g
Tải trọng trục dọc trục cho phép	200 N
Tải trọng trục hướng tâm cho phép	200 N
Giao diện bánh răng bộ truyền động	40G
Giao diện bộ truyền động/hộp số	40P
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS