

# Giảm âm U-1/2

Số bộ phận: 2310

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Vị trí lắp đặt                        | bất kỳ                               |
| Áp suất vận hành                      | 0 MPA...1 MPA<br>0 bar...10 bar      |
| Lưu lượng ngược với không khí         | 10300 l/ph                           |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu            |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Mức áp suất âm thanh                  | 82 dB(A)                             |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -10 °C...70 °C                       |
| trọng lượng sản phẩm                  | 58.2 g                               |
| Cổng nối khí nén                      | G1/2                                 |
| Vật liệu bộ giảm chấn                 | PE                                   |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                        |