


Tấm kết nối VABP-S1-2V1G-G38-2

Số bộ phận: 2738671

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	54 mm
Kết nối chức năng 32	G1/4
Cổng nối chức năng 34	G1/4
Cổng nối khí nén 22	Tấm kết nối G3/8
Cổng nối khí nén 44	Tấm kết nối G3/8
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành	0 bar...16 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	2000 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	0 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	1950 g
Cổng nối khí điều khiển 14	G1/8
Cổng nối khí nén 2	G3/8
Cổng nối khí nén 4	G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải dầu nối	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu vòng đệm chữ O	NBR
Vật liệu vít	Thép