

Đế van MRS-4

Số bộ phận: 2844348

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	4
Số lượng tối đa vị trí van	4
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...1 MPA -0.9 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	2.5 N m
Mô men xoắn siết tối đa gắn tường	4 N m
trọng lượng sản phẩm	650 g
Cổng nối khí nén 1	G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Hợp kim nhôm rèn