


**Điện trở xả**  
**CACR-LE2-50-W500**  
Số bộ phận: 2882342

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                  | Giá trị                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kích thước                                | 500                                        |
| Vị trí lắp đặt                            | đổi lưu tự do<br>dọc                       |
| Năng lượng xung điện trở xả ở 380 V       | 2000 Ws                                    |
| Năng lượng xung điện trở phanh ở 780 V    | 1800 Ws                                    |
| Hiệu suất ở 35% ED và 20 ° C              | 500 W                                      |
| Công suất điện trở phanh định mức         | 200 W                                      |
| Hiệu suất định mức điện trở phanh ở 380 V | 150 W                                      |
| Hiệu suất định mức điện trở phanh ở 780 V | 120 W                                      |
| Giá trị điện trở                          | 50 Ohm                                     |
| Giấy phép                                 | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Tuân thủ LABS                             | VDMA24364 Vùng III                         |
| Mức độ bảo vệ                             | IP65                                       |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh            | 0 °C...50 °C                               |
| trọng lượng sản phẩm                      | 550 g                                      |
| Kiểu gắn                                  | với lỗ xuyên<br>với phụ kiện<br>tùy ý:     |
| Ghi chú vật liệu                          | Tuân thủ RoHS                              |