

Bộ phân phối khí
FR-4-1/4
Số bộ phận: 2960

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	11.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0 bar...16 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	68 g
Số lối ra	3
Số lượng đường dây cung cấp	1
Cổng nối khí nén 1	Ren trong G1/4
Cổng nối khí nén 2	Ren trong G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm anốt hóa