

Cuộn điện từ
MSW-240AC-OD
Số bộ phận: 34409

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu vận hành	điện
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thời gian siết tối thiểu	10 ms
Thời gian bật	100%
Lớp cách nhiệt	F
Giá trị đặc trưng cuộn dây	240 V AC: 50 Hz, nguồn khởi động 30,0 VA, nguồn giữ 22,0 VA
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Tuân thủ LABS	VDMA24364-C1-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	150 g
Cổng nối điện	Dạng A Phích cắm theo EN 175301-803
Kiểu gắn	Ổ cắm lục giác ngoài 1/8 Kẹp giữ
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu cuộn dây điện từ	Chất dẻo nhiệt rắn
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng thau, tráng thiếc
Vật liệu cuộn dây	Đồng