


Dẫn hướng
FENG-32-500-KF
Số bộ phận: 34498

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
Hành trình	500 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực tối đa Fy	750 N
Lực tối đa Fy tĩnh	1020 N
Lực tối đa Fz	750 N
Lực tối đa Fz tĩnh	1020 N
Thời điểm tối đa Mx	28 N m
Thời điểm tối đa Mx tĩnh	38 N m
Max. Moment My	34 N m
Thời điểm tối đa của tôi tĩnh	46 N m
Mô-men tối đa Mz	34 N m
Mô-men tối đa Mz tĩnh	46 N m
Lực dịch chuyển	15 N
trọng lượng sản phẩm	2430 g
Kiểu gắn	với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phần tử dẫn hướng	Thép tôi luyện
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu đầu chạc	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa