


Tấm điều áp LR-ZP-P-D-3

Số bộ phận: 35968

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 5599-1
Chức năng tích hợp	Bộ điều chỉnh áp suất
Cấu trúc xây dựng	Pít tông
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0 MPA...1.2 MPA 0 bar...12 bar 0 psi...174 psi
Áp suất đầu vào 1	14 bar 1.4 MPA 203 psi
Giấy phép	UL - Được công nhận (OL)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	1220 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Thép