

Bộ chuyển đổi
NPFV-AF-N14-N14-MF
Số bộ phận: 4727333

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	6 mm
Áp suất vận hành	0.2 MPA...0.8 MPA 2 bar...8 bar
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Cổng nối khí nén 1	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 2	1/4 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Bộ chuyển đổi vật liệu	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu của phốt	NBR