

Cánh tay đòn
VAOH-F7-9-H9-A-22
Số bộ phận: 4895383

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài	113 mm
Kiểu vận hành	thủ công
Vị trí lắp đặt	bất kì
Độ mở chìa vận	9 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	40 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu cánh tay đòn	thép không gỉ hợp kim cao
Số vật liệu cánh tay đòn	1.4301