

Giác hút chân không ESS-40-GT-G1/4-I

Số bộ phận: 525974

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	5.5 mm
Bán kính phôi tối thiểu	35 mm
Chiều rộng định mức	2.5 mm
đường kính cốt hút	40 mm
Thể tích cốt hút	5.4 cm ³
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hình dạng giác hút	tròn sâu
Áp suất vận hành	-0.95 bar...0 bar
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	64 N
Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức	20 N
trọng lượng sản phẩm	14.5 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	G1/4
Màu sắc	nâu đỏ
Độ cứng Shore	72 +/- 5
Vật liệu ngỗng vận vít	Hợp kim nhôm rèn
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	Vulkollan