

Đồng hồ áp suất
DPA-63-10-MA-SET
Số bộ phận: 526096

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tuân theo tiêu chuẩn	EN 837-1
Kích thước định mức áp kế	40
Cấu trúc xây dựng	Áp kế lò xo ống
Kiểu gắn	với ren ngoài
Áp suất vận hành	10 bar
Độ chính xác của phép đo	2,5
Mức độ bảo vệ	IP43
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...60 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cổng nối khí nén	G1/8
trọng lượng sản phẩm	250 g