

**Giảm âm**  
**UC-QS-10H**  
Số bộ phận: 526475

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                              | Giá trị                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Vị trí lắp đặt                        | bất kỳ                               |
| Kích cỡ gói                           | 1                                    |
| Áp suất vận hành                      | 0 MPA...1 MPA<br>0 bar...10 bar      |
| Lưu lượng ngược với không khí         | 3100 l/ph                            |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu            |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Mức áp suất âm thanh                  | 68 dB(A)                             |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -10 °C...70 °C                       |
| trọng lượng sản phẩm                  | 5.5 g                                |
| Cổng nối khí nén                      | QS-10                                |
| Vật liệu bộ giảm chấn                 | PE                                   |
| Vật liệu ngỗng vận vít                | PE                                   |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                        |