

**Đầu cắm nhanh**  
**KD3-1/8-A-R**  
Số bộ phận: 531659

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Chiều rộng định mức                             | 5 mm                                                                |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPA...1.2 MPA<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu                                           |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                            |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -10 °C...60 °C                                                      |
| Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa                | 5 N m                                                               |
| Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa        | ± 15 %                                                              |
| trọng lượng sản phẩm                            | 28 g                                                                |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ren ngoài G1/8                                                      |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                       |
| Vật liệu của phốt                               | NBR                                                                 |
| Vật liệu lò xo                                  | thép hợp kim cao không gỉ                                           |
| Vật liệu vỏ                                     | Đồng thau                                                           |
| Vật liệu vòng bít ren                           | PA66-GF30 / TPE-U                                                   |
| Nguyên liệu mảnh sợi                            | Đồng thau                                                           |
| Vật liệu khớp cầu                               | thép hợp kim không gỉ                                               |
| Vật liệu vòng chụp                              | thép không gỉ hợp kim cao                                           |
| Chất liệu thân van                              | Đồng thau                                                           |
| Chất liệu của ống bọc mở khóa                   | Đồng thau, mạ niken                                                 |