

Nút bịt
B-1/4-50
Số bộ phận: 534214

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích cỡ gói	50
Tuân theo tiêu chuẩn	DIN 908
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	11 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 10 %
trọng lượng sản phẩm	15 g
Kiểu gắn	Ổ cắm lục giác SW6
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu các nút bịt	Thép, mạ kẽm
Vật liệu vòng đệm chữ O	PA TPE-U(PUR)