

Bộ lọc tinh
MS12N-LFM
Số bộ phận: 535045

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	MS
Kích thước	12
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc sợi
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động hoàn toàn tự động, điều khiển bằng điện quét thủ công xoay thủ công
Áp suất vận hành	0.08 MPA...2 MPA 0.8 bar...20 bar 11.6 psi...290 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Khí trơ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện tùy ý:
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu bộ lọc	Sợi borosilicat
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS