

Giắc cắm
MSSD-EB-M12
Số bộ phận: 539712

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
tần số kết nối	50
Kiểu gắn	trên van điện tử với vít trung tâm M2,5
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	11 g
Cổng nối điện	3 chân Ổ cắm góc Dạng C theo DIN EN 175301-803 thiết kế vuông
Bộ kết nối cáp	M12
Đường kính cáp cho phép	4 mm...6 mm
Tiết diện cổng nối	1.5 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...125 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Vật liệu của phốt	HNBR