

Mô đun điện
VMPA2-FB-EMG-D2-4
Số bộ phận: 543334

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chẩn đoán	Giám sát tình trạng Đứt dây mỗi cuộn van Ngắn mạch van Điện áp thấp van
Số lượng tối đa vị trí van	2
Số lượng cuộn van tối đa	4
Dòng tiêu thụ riêng ở điện áp tải	23 mA
Mức tiêu thụ dòng riêng ở điện áp hoạt động	8 mA
Dòng kéo vào định mức trên mỗi cuộn điện tử	99 mA đến 24 ms
Dòng điện định mức khi giảm dòng điện	18 mA sau 24 ms
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp (trong điều kiện đã cài đặt)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	20 g
Vật liệu vỏ	POM
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS