

Nắp đậy
NECV-S1W37
Số bộ phận: 545974

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Khu vực hoạt động	Chỉ cho cổng đa cực cụm van VTSA/VTSA-F
trọng lượng sản phẩm	180 g
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 1, thiết kế	góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Ổ cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	được kê góc
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	Sub-D
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	37
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng	37
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	3x vít M4
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	Tiếp điểm uốn cong
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	2 A
Độ chịu điện áp xung	1 KV
Bộ kết nối cáp	M20x1,5
Đường kính cáp	5 mm...13 mm
Mặt cắt danh định của dây dẫn	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP65 NEMA 4
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ	PA