


Van cơ bản
LOE-D-MAXI-U
Số bộ phận: 546517

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Maxi
Dòng	D
Vị trí lắp đặt	đọc +/- 5°
Cấu trúc xây dựng	Bộ bôi trơn phun sương tiêu chuẩn định lượng
Dung tích dầu tối đa	6.42 fl oz (US)
Bảo vệ vỏ	Giỏ bảo vệ kim loại
Áp suất vận hành	0 MPA...1.6 MPA 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu	1.57 cfm
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	1320 cfm
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	14 °F...140 °F
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Khí trơ
Nhiệt độ trung bình	14 °F...140 °F
Nhiệt độ môi trường xung quanh	14 °F...140 °F
trọng lượng sản phẩm	42 oz
Kiểu gắn	với phụ kiện
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PC