

Tấm kết nối
PBL-3/8-D-MINI-R-NPT
Số bộ phận: 546525

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Mini
Dòng	D
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	50 g
Cổng nối khí nén 1	NPT3/8-18
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Kém đúc áp lực
Vật liệu vòng đệm kín	NBR
Vật liệu vít	Thép