


# Tấm kết nối VMPA2-AP-2-1-EMS-4

Số bộ phận: 546803

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                                |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Rộng                           | 42 mm                                  |
| Chiều dài                      | 107.3 mm                               |
| Kích thước lưới                | 21 mm                                  |
| Số lượng tối đa vị trí van     | 2                                      |
| Áp suất vận hành               | -0.09 MPA...1 MPA<br>-0.9 bar...10 bar |
| Áp suất điều khiển             | 0.3 MPA...0.8 MPA<br>3 bar...8 bar     |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 0 - không ứng suất ăn mòn              |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C                          |
| trọng lượng sản phẩm           | 210 g                                  |
| Cổng nối khí nén 2             | G1/8                                   |
| Cổng nối khí nén 4             | G1/8                                   |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                          |
| Vật liệu tấm kết nối           | Nhôm đúc áp lực                        |