


Vỏ che
CPX-M-AK-M
Số bộ phận: 548754

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	11,5 mm
Chiều cao	13 mm
Chiều dài	49 mm
trọng lượng sản phẩm	15 g
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 ở trạng thái lắp theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu phủ	Nhôm đúc áp lực
Độ ẩm tương đối	5 - 90 % không cô đặc