


Vỏ che CPX-AK-P

Số bộ phận: 548757

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Độ ẩm tương đối	5 - 90 % không cô đặc
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 ở trạng thái lắp theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	4 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	PA
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm