

Cuộn điện từ
MD-2-24VDC-PA
Số bộ phận: 549903

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Thời gian bật	100%
Giá trị đặc trưng cuộn dây	24 V DC: 6,8 W
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...50 °C
Kết nối vít mô-men xoắn cực đại	0.5 N m
trọng lượng sản phẩm	110 g
Cổng nối điện	theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn	với đai ốc có khóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu cuộn dây điện từ	Chất dẻo nhiệt rắn Đồng Thép
Vật liệu cuộn dây	Đồng