

Khoối liên kết
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL
Số bộ phận: 550208

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	Kết nối vít nghiêng
trọng lượng sản phẩm	187 g
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực
Cổng nối điện	5 chân Bộ nối cắm tròn 7/8"
Nguồn cung cấp dòng tối đa	8 A
Bộ nguồn	Nguồn cấp hệ thống