


Khớp nối
EAMK-A-D40-44A/C
Số bộ phận: 552157

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	216 g
Bộ truyền động mã giao diện	D40 D40C
Mã giao diện khớp nối	44A 44C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS