

Sợi quang
S00C-DS-M6-2-R25
Số bộ phận: 552836

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Phương pháp đo lường	Cảm biến quang khuếch tán
Đường kính vật thể tối thiểu	0.1 mm
Sợi quang - tính năng đặc biệt	Tiêu chuẩn
Phạm vi	140 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-55 °C...70 °C
Kích thước đầu	M6
Chiều dài sợi quang	2 m
Bán kính uốn tối thiểu	25 mm
Mô-men xoắn siết tối đa	3 N m
Ø ngoài	2.2 mm
Vật liệu vỏ	Hợp kim đồng PVC mạ niken
Vật liệu sợi quang	PE
Mức độ bảo vệ	IP66
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III