

**Ống nhựa**  
**PAN-8X1,25-BL**  
Số bộ phận: 553908

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                | Giá trị                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø ngoài                                 | 8 mm                                                                                                                 |
| bán kính uốn liên quan đến dòng chảy    | 43 mm                                                                                                                |
| Ø trong                                 | 5.9 mm                                                                                                               |
| Bán kính uốn tối thiểu                  | 22 mm                                                                                                                |
| Đặc tính ống                            | thích hợp cho máng xích                                                                                              |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -0.095 MPA...1.5 MPA<br>-0.95 bar...15 bar<br>-13.775 psi...217.5 psi                                                |
| Giấy phép                               | TÜV                                                                                                                  |
| Cơ quan cấp chứng chỉ                   | B 013277 0506 00                                                                                                     |
| Môi chất vận hành                       | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                 |
| Tuân thủ LABS                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                       |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh          | -30 °C...80 °C                                                                                                       |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài     | 0.024 kg/m                                                                                                           |
| Cổng nối khí nén                        | cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 8 mm<br>đối với núm cắm bên trong Ø 6 mm với đai ốc ren<br>cho núm cắm bên trong Ø 6 mm |
| Màu sắc                                 | màu xanh dương                                                                                                       |
| Độ cứng Shore                           | D 55 +/-3                                                                                                            |
| Ghi chú vật liệu                        | Tuân thủ RoHS                                                                                                        |
| Vật liệu ống                            | TPE-A                                                                                                                |