

**Ống nhựa**  
**PAN-16X2-GN**  
Số bộ phận: 553923

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                | Giá trị                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ø ngoài                                 | 16 mm                                                               |
| bán kính uốn liên quan đến dòng chảy    | 94 mm                                                               |
| Ø trong                                 | 12 mm                                                               |
| Bán kính uốn tối thiểu                  | 67 mm                                                               |
| Đặc tính ống                            | thích hợp cho máng xích                                             |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -0.095 MPA...1.4 MPA<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Giấy phép                               | TÜV                                                                 |
| Cơ quan cấp chứng chỉ                   | B 013277 0527 00                                                    |
| Môi chất vận hành                       | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Tuân thủ LABS                           | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh          | -30 °C...80 °C                                                      |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài     | 0.092 kg/m                                                          |
| Cổng nối khí nén                        | cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 16 mm                                  |
| Màu sắc                                 | màu xanh lá                                                         |
| Độ cứng Shore                           | D 55 +/-3                                                           |
| Ghi chú vật liệu                        | Tuân thủ RoHS                                                       |
| Vật liệu ống                            | TPE-A                                                               |