

# Vòng tâm EAML-62-5,8-62

Số bộ phận: 558032

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	62 mm
Đường kính giá lắp 2	62 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	17 g
Bộ truyền động mã giao diện	K62
Mã giao diện khớp nối	62A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS