

Đầu nối ren khí dạng T
NPQM-T-G12-Q12-P10
Số bộ phận: 558747

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Tiêu chuẩn
Chiều rộng định mức	11 mm
Loại đệm kín trên ngông vặn vít	Vòng đệm
Thiết kế	Dạng T
Kích cỡ gói	10
Cấu trúc xây dựng	Nguyên tắc đẩy-kéo
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...1.6 MPA -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...70 °C
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	9 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	82 g
Kiểu gắn	Ổ cắm lục giác ngoài SW20
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/2
Cổng nối khí nén 2	đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Màu vòng nhả	màu bạc
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Đồng thau, mạ niken
Vật liệu vòng đệm kín ống mềm	NBR