

**Đế cuối van**  
**VMPAL-EPL-KL33-IP40**  
Số bộ phận: 560943

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                           | Giá trị                                |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Rộng                               | 43 mm                                  |
| Chiều dài                          | 107.3 mm                               |
| Số lượng tối đa vị trí van         | 32                                     |
| Lắp cụm van                        | Kích thước van có thể trộn lẫn         |
| Số lượng cuộn van tối đa           | 32                                     |
| Áp suất vận hành                   | -0.09 MPA...1 MPA<br>-0.9 bar...10 bar |
| Áp suất điều khiển                 | 0.3 MPA...0.8 MPA<br>3 bar...8 bar     |
| Điện áp hoạt động danh định DC     | 24 V                                   |
| Lớp chống ăn mòn KBK               | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh               |
| Tuân thủ LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Mức độ bảo vệ                      | IP40                                   |
| Lưu ý về mức độ bảo vệ             | ở trạng thái lắp                       |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh     | -5 °C...50 °C                          |
| trọng lượng sản phẩm               | 190 g                                  |
| Cổng nối điện 1, chức năng         | Đa cực                                 |
| Cổng nối điện 1, kiểu kết nối      | Dải đầu kẹp                            |
| Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối | Đầu kẹp lò xo                          |
| Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây   | 33                                     |
| Ghi chú vật liệu                   | Tuân thủ RoHS                          |
| Vật liệu đế cuối van               | Nhôm đúc áp lực<br>PA gia cố           |