


Khoối liên kết
CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL
Số bộ phận: 563058

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	Kết nối vít nghiêng
trọng lượng sản phẩm	279 g
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực
Cổng nối điện	5 chân AIDA đẩy-kéo Phích cắm
Nguồn cung cấp dòng tối đa	16 A
Bộ nguồn	Nguồn cấp bổ sung