


Đế điện
VAVE-L1-1VS2-LP
Số bộ phận: 566718

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chống phân cực	lưỡng cực
Chức năng bổ sung	Dập tắt tia lửa
Hiển thị trạng thái tín hiệu	Đèn LED
Điện áp hoạt động danh định DC	12 V 24 V
Độ chịu điện áp xung	0.8 KV
mức độ ô nhiễm	3
Nhiệt độ môi trường xung quanh mở rộng	-5 - 60 °C
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	1.5 g
Cổng nối điện	2 chân Ổ cắm
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	không có sẵn
Kiểu gắn	Kẹp
nhà màu	màu đen
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA