

**Đế điện**  
**VAVE-L1-1VL2-LP**  
Số bộ phận: 566723

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                               | Giá trị                   |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Chống phân cực                         | lưỡng cực                 |
| Chức năng bổ sung                      | Dập tắt tia lửa           |
| Hiển thị trạng thái tín hiệu           | Đèn LED                   |
| Điện áp hoạt động danh định DC         | 12 V<br>24 V              |
| Độ chịu điện áp xung                   | 0.8 KV                    |
| mức độ ô nhiễm                         | 3                         |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh mở rộng | -5 - 60 °C                |
| Lớp chống ăn mòn KBK                   | 0 - không ứng suất ăn mòn |
| Tuân thủ LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L         |
| Mức độ bảo vệ                          | IP40                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh         | -5 °C...50 °C             |
| Vị trí lắp đặt                         | bất kì                    |
| trọng lượng sản phẩm                   | 7.8 g                     |
| Tiết diện cổng nối                     | 0.14 mm <sup>2</sup>      |
| Cổng nối điện                          | Sợi dây                   |
| Chiều dài cáp                          | 1 m                       |
| Đầu dây                                | Măng sông sắt             |
| Cổng nối dây dẫn bảo vệ                | không có sẵn              |
| Kiểu gắn                               | Kẹp                       |
| nhà màu                                | màu đen                   |
| Ghi chú vật liệu                       | Tuân thủ RoHS             |
| Vật liệu vỏ                            | PA                        |