

Đầu nối gai
N-1-P-19-NPT
Số bộ phận: 572243

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	16.5 mm
Loại đệm kín trên ngông vặn vít	Lớp bọc
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thiết kế	dạng thẳng
Kích cỡ gói	1
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.95 bar...16 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	76.6 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài 1 NPT
Cổng nối khí nén 2	cho ống mềm Ø trong 19 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm, anot hóa