


Van cơ khí nén
PRS-22-RT-B
Số bộ phận: 573108

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính lắp đặt	22.5 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP40
trọng lượng sản phẩm	44.8 g
Màu sắc	màu đỏ
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS