

Đồ gá
SAMH-S-N8-S-MK
Số bộ phận: 575815

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Thiết kế	cho khe chữ T
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...85 °C
Kiểu gắn	khớp vặn chặt có thể lắp vào rãnh từ phía trên
Mô-men xoắn siết tối đa	0.6 N m
trọng lượng sản phẩm	1.88 g
Vật liệu nắp che	PA
Khối thiết bị đầu cuối vật liệu	Thép hợp kim cao
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L