


Tấm kết nối
VMPAC-AP-14-B-2
Số bộ phận: 576575

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	32.8 mm
Chiều dài	169 mm
Kích thước lưới	26.8 mm
Số lượng tối đa vị trí van	1
Áp suất vận hành	-0.9 bar...8 bar
Áp suất điều khiển	3 bar...8 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	160 g
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Cổng nối khí nén 4	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố