

Mãnh vòng
TK-1/8-PK-6-KU
Số bộ phận: 6285

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0 bar...10 bar
Phân loại hàng hải	xem chứng nhận
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2	cho núm cắm bên Ø trong 6 mm với đai ốc
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS