


Van khí dạng đòn bẩy

H-4/3-M5

Số bộ phận: 7334

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	4/3 được thông khí
Kiểu vận hành	thủ công
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	125 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén	M5
Áp suất vận hành	0 bar...8 bar
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Chiều rộng định mức	4 mm
Nguyên lý bít	mềm
Kiểu điều khiển	điều khiển trước
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cổng nối khí nén 1	M5
Cổng nối khí nén 2	M5
Cổng nối khí nén 3	không được gom